






Bad lags by range gate for tauscan mpinc=6 lagfr=10 nrang=100 nblnk=1

0		25		50		75
1		26	6	51		76
2	2	27		52		77
3		28		53		78
4		29		54		79
5		30		55		80
6		31		56	11	81
7		32	7	57		82
8	3	33		58		83
9		34		59		84
10		35		60		85
11		36		61		86
12		37		62	12	87
13		38	8	63		88
14	4	39		64		89
15		40		65		90
16		41		66		91
17		42		67		92
18		43		68	13	93
19		44	9	69		94
20	5	45		70		95
21		46		71		96
22		47		72		97
23		48		73		98
24		49		74	14	99

Missing Log 10

Solution of lags by sample pairs for touscan mpinc=6 lagtr=10 nrang=100 nbink=1

Log
Red -> blanked sample/missing lag

Range Gate		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
10	394	100	388	172	310	184	322	202	310	172	346	148	310	148	346	106	346	106	346	148	388	172	394	100	322	106	310	184	388	100	310
11	395	101	389	173	311	185	293	149	323	173	347	149	311	107	347	149	293	107	323	173	389	101	323	107	311	101	311	185	395	101	293
12	396	102	390	174	312	186	294	150	324	174	348	150	312	108	348	102	294	108	324	174	390	102	294	108	312	102	312	186	396	102	294
13	397	103	391	175	313	187	295	151	313	109	349	151	313	109	349	151	295	109	325	103	325	187	391	103	313	103	313	187	397	103	295
14	398	104	392	176	314	188	296	152	314	110	350	152	314	110	350	104	350	110	326	104	326	176	392	110	314	104	314	188	398	104	296
15	399	105	393	177	315	189	297	153	315	111	351	153	315	111	351	105	351	111	327	105	327	177	393	111	315	105	315	189	399	105	297
16	400	106	394	178	316	190	298	154	316	112	352	154	316	112	352	106	352	112	328	106	328	178	394	112	316	106	316	190	400	106	298
17	401	107	395	179	317	191	299	155	317	113	353	155	317	113	353	107	353	113	329	107	329	179	395	113	317	107	317	191	401	107	299
18	402	108	396	180	318	192	300	156	318	114	354	156	318	114	354	108	354	114	330	108	330	180	396	114	318	108	318	192	402	108	300
19	403	109	397	181	319	193	301	157	319	115	355	157	319	115	355	109	355	115	331	109	331	181	397	115	319	109	319	193	403	109	301
20	404	110	398	182	320	194	302	158	320	116	356	158	320	116	356	110	356	116	332	110	332	182	398	116	320	110	320	194	404	110	302
21	405	111	399	183	321	195	303	159	321	117	357	159	321	117	357	111	357	117	333	111	333	183	398	117	321	111	321	195	405	111	303
22	406	112	400	184	322	196	304	160	322	118	358	160	322	118	358	112	358	118	334	112	334	184	400	118	322	112	322	196	406	112	304
23	407	113	401	185	323	197	305	161	323	119	359	161	323	119	359	113	359	119	335	113	335	185	401	119	323	113	323	197	407	113	305
24	408	114	402	186	324	198	306	162	324	120	360	162	324	120	360	114	360	120	336	114	336	186	402	120	324	114	324	198	408	114	306

Solution of lags by sample pairs for touscan mpinc=6 logtr=10 nrang=100 nblnk=1

Log
Red -> blanked sample/missing lag

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
25	409	115 403	187 325	199 307	163 337	187 307	163 325	121 361	163 403	163 361	163 307		121 337	115 337	121 325	115 325	25 217	25 307	115 307		187 403	187 403	188 404	188 410	200 404	200 410	116 326	26 218	26 308	116 308	218 410
26	410	116 404	188 326	200 308	164 338	188 308	164 326	122 362	164 410	164 362	164 308		122 338	116 338	122 326	116 326	26 218	26 308	116 308		188 404	188 404	188 410	200 410	200 416	116 326	26 218	26 308	116 308	218 410	
27	411	117 405	189 327	201 309	165 339	189 309	165 327	123 363	117 363	165 309		123 339	117 339	123 327	117 327	27 219	27 309	117 309		189 405	189 405	189 411	201 405	201 411	117 309	123 405	219 411				
28	412	124 412	202 340	190 328	166 340	190 328	202 340	166 340	166 412	220 364		124 340	118 340	124 328	118 328	28 220	28 310	118 310		190 406	190 406	190 412	202 406	202 412	118 310	124 406	220 412				
29	413	119 407	191 329	203 311	167 341	191 329	203 311	167 341	167 407	167 365		125 341	119 341	125 329	119 329	29 221	29 311	119 311		191 407	191 407	191 413	203 407	203 413	119 311	125 407	221 413				
30	414	120 408	192 330	204 342	168 342	168 330	204 342	168 330	168 408	222 366		126 342	120 342	126 330	120 330	30 222	30 312	120 312		192 408	192 408	192 414	204 408	204 414	120 312	126 408	222 414				
31	415	121 409	193 331	205 343	169 343	193 331	205 343	169 331	169 409	223 367		127 343	121 343	205 409	205 415	31 223	31 313	121 313		193 409	193 409	193 415	205 409	205 415	121 313	127 409	223 415				
32	416	122 410	194 332	206 344	170 332	128 368	170 332	128 368	170 410	224 368		128 344	122 344	128 332	122 332	32 224	32 314	122 314		194 410	194 410	194 416	206 410	206 416	122 314	128 410	224 416				
33	417	123 411	195 333	207 345	171 333	129 369	171 333	129 369	171 411	225 369		129 345	123 345	129 333	123 333	33 225	33 315	123 315		195 411	195 411	195 417	207 411	207 417	123 315	129 411	225 417				
34	418	124 412	196 334	208 346	172 334	130 370	172 334	130 370	172 412	226 370		130 346	124 346	130 334	124 334	34 226	34 316	124 316		196 412	196 412	196 418	208 412	208 418	124 316	130 412	226 418				
35	419	125 413	197 335	209 347	173 335	131 371	173 335	131 371	173 413	227 371		131 347	125 347	131 335	125 335	35 227	35 317	125 317		197 413	197 413	197 419	209 413	209 419	131 413	127 419	227 419				
36	420	126 414	198 336	210 348	174 336	132 372	174 336	132 372	174 414	228 372		132 348	126 348	132 336	126 336	36 228	36 318	126 318		198 414	198 414	198 420	210 420	210 426	132 414	128 420	228 420				
37	421	127 415	199 337	211 349	175 337	133 373	175 337	133 373	175 415	229 373		133 349	127 349	133 337	127 337	37 229	37 319	127 319		199 415	199 415	199 421	211 421	211 427	133 415	129 421	229 421				
38	422	128 416	200 338	212 350	176 338	134 374	176 338	134 374	176 416	230 374		134 350	128 350	134 338	128 338	38 230	38 320	128 320		200 416	200 416	200 422	212 422	212 428	134 416	129 422	230 422				
39	423	129 417	201 339	213 351	177 339	135 375	177 339	135 375	177 417	231 375		135 351	129 351	135 339	129 339	39 231	39 321	129 321		201 417	201 417	201 423	213 423	213 429	135 417	129 423	231 423				

Range Gate

Solution of lags by sample pairs for touscan mpinc=6 logtr=10 nrang=100 nbink=1

Log
Red -> blanked sample/missing lag

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	40	424	130	418	202	340	214	322	178	340	136	376	130	376	202	418	202	424	232
	41	425	131	419	203	341	215	323	179	353	131	353	131	353	215	425	131	323	233
31	41	425	137	425	215	353	203	377	179	377	137	377	179	377	203	425	137	323	233
	42	426	132	420	204	342	216	324	180	354	132	354	132	354	204	426	132	324	234
32	42	426	138	426	216	354	204	342	180	354	138	426	180	354	216	426	138	324	234
	43	427	139	427	217	355	205	343	181	355	139	427	181	355	205	427	139	325	235
33	43	427	133	421	205	343	217	325	181	325	133	325	133	325	205	421	133	325	235
	44	428	134	422	206	344	218	326	182	326	134	326	134	326	206	422	134	326	236
34	44	428	140	428	218	356	236	344	218	356	140	428	218	356	236	344	140	422	236
	45	429	141	429	219	357	237	345	207	381	141	423	207	423	219	423	141	423	237
35	45	429	135	423	207	345	219	327	183	345	141	357	135	357	141	345	135	345	237
	46	430	136	424	208	346	220	328	184	346	142	358	136	358	142	346	136	328	238
36	46	430	136	424	208	346	220	328	184	346	142	358	136	358	142	346	136	328	238
	47	431	137	425	209	347	221	329	185	347	143	359	137	359	143	347	137	329	239
37	47	431	143	431	221	359	239	347	209	383	143	425	209	431	221	431	143	425	239
	48	432	138	426	210	348	222	350	186	360	138	426	210	348	222	432	138	350	240
38	48	432	138	426	210	348	222	350	186	360	138	426	210	348	222	432	138	350	240
	49	433	139	427	211	349	223	351	187	361	145	361	139	361	145	349	139	331	241
39	49	433	145	433	223	361	241	361	223	385	145	385	139	385	223	433	145	331	241
	50	434	140	428	212	350	224	352	188	350	146	362	140	362	212	428	140	332	242
40	50	434	140	428	212	350	224	352	188	350	146	362	140	362	212	428	140	332	242
	51	435	141	429	213	351	225	353	189	351	147	387	141	387	213	429	141	333	243
41	51	435	141	429	213	351	225	353	189	351	147	387	141	387	213	429	141	333	243
	52	436	142	430	214	352	226	354	190	352	148	388	142	388	214	430	142	334	244
42	52	436	142	430	214	352	226	354	190	352	148	388	142	388	214	430	142	334	244
	53	437	143	431	215	353	227	355	191	353	149	389	143	389	215	431	143	335	245
43	53	437	143	431	215	353	227	355	191	353	149	389	143	389	215	431	143	335	245
	54	438	144	432	216	354	228	356	192	354	150	390	144	390	216	432	144	336	246
44	54	438	144	432	216	354	228	356	192	354	150	390	144	390	216	432	144	336	246
	55	438	150	438	228	366	246	354	228	366	150	432	228	366	246	438	150	432	246

Solution of lags by sample pairs for touscan mpinc=6 logtr=10 nrang=100 nblnk=1

Log Red -> blanked sample/missing lag

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																				
45	55	439	145	433	217	355	229	337	193	355	151	391	193	433	193	439	247	55	247	151	433	229	433	229	439	151	355	145	355	55	247	151	433	229	439	145	337
46	56	440	146	434	218	356	230	338	194	356	152	392	194	434	218	356	152	392	194	356	152	392	230	440	230	434	230	440	146	356	56	248	146	338	248	440	
47	57	441	147	435	219	357	231	339	195	357	153	393	195	435	219	357	153	393	195	357	153	393	147	357	147	357	153	393	147	357	57	249	147	339	249	441	
48	58	442	148	436	220	358	232	340	196	358	154	394	196	436	220	358	154	394	196	358	154	394	148	358	148	358	154	394	148	358	58	250	148	340	250	442	
49	59	443	149	437	221	359	233	341	197	359	155	395	197	437	221	359	155	395	197	359	155	395	149	359	149	359	155	395	149	359	59	251	149	341	251	443	
50	60	444	150	438	222	360	234	342	198	360	156	396	198	438	222	360	156	396	198	360	156	396	150	360	150	360	156	396	150	360	60	252	150	342	252	444	
51	61	445	151	439	223	361	235	343	199	361	157	397	199	439	223	361	157	397	199	361	157	397	151	361	151	361	157	397	151	361	61	253	151	343	253	445	
52	62	446	152	440	224	362	236	344	200	362	158	398	200	440	224	362	158	398	200	362	158	398	152	362	152	362	158	398	152	362	62	254	152	344	254	446	
53	63	447	153	441	225	363	237	345	201	363	159	399	201	441	225	363	159	399	201	363	159	399	153	363	153	363	159	399	153	363	63	255	153	345	255	447	
54	64	448	154	442	226	364	238	346	202	364	160	400	202	442	226	364	160	400	202	364	160	400	154	364	154	364	160	400	154	364	64	256	154	346	256	448	
55	65	449	155	443	227	365	239	347	203	365	161	401	203	443	227	365	161	401	203	365	161	401	155	365	155	365	161	401	155	365	65	257	155	347	257	449	
56	66	450	156	444	228	366	240	348	204	366	162	402	204	444	228	366	162	402	204	366	162	402	156	366	156	366	162	402	156	366	66	258	156	348	258	450	
57	67	451	157	445	229	367	241	349	205	367	163	403	205	445	229	367	163	403	205	367	163	403	157	367	157	367	163	403	157	367	67	259	157	349	259	451	
58	68	452	158	446	230	368	242	350	206	368	164	404	206	446	230	368	164	404	206	368	164	404	158	368	158	368	164	404	158	368	68	260	158	350	260	452	
59	69	453	159	447	231	369	243	351	207	369	165	405	207	447	231	369	165	405	207	369	165	405	159	369	159	369	165	405	159	369	69	261	159	351	261	453	

Solution of lags by sample pairs for touscan mpinc=6 logtr=10 nrang=100 nblnk=1

Log
Red -> blanked sample/missing lag

70	454	160	448	232	370	244	382	262	370	232	382	208	370	166	406	208	352	208	352	166	382	160	382	166	370	160	370	160	352	262	454	70
71	455	161	449	233	371	245	383	263	371	161	371	245	383	161	383	209	353	209	353	161	383	161	353	161	353	161	353	161	449	263	455	71
72	456	162	450	234	372	246	384	264	372	162	384	210	354	162	384	210	354	168	408	162	384	168	354	162	354	162	354	162	456	264	456	72
73	457	163	451	235	373	247	385	265	373	163	373	247	385	163	385	211	355	169	409	163	385	163	355	163	355	163	355	163	451	265	457	73
74	458	164	452	236	374	248	386	266	374	164	386	212	356	164	386	212	356	170	410	164	386	164	356	164	356	164	356	164	452	266	458	74
75	459	165	453	237	375	249	387	267	375	165	387	213	357	165	387	213	357	171	411	165	387	165	357	165	357	165	357	165	453	267	459	75
76	460	166	454	238	376	250	388	268	376	166	388	214	358	166	388	214	358	172	412	166	388	166	358	166	358	166	358	166	454	268	460	76
77	461	167	455	239	377	251	389	269	377	167	389	215	359	167	389	215	359	173	413	167	389	167	359	167	359	167	359	167	455	269	461	77
78	462	168	456	240	378	252	390	270	378	168	390	216	360	168	390	216	360	174	414	168	390	168	360	168	360	168	360	168	456	270	462	78
79	463	169	457	241	379	253	391	271	379	169	391	217	361	169	391	217	361	175	415	169	391	169	361	169	361	169	361	169	457	271	463	79
80	464	170	458	242	380	254	392	272	380	170	392	218	362	170	392	218	362	176	416	170	392	170	362	170	362	170	362	170	458	272	464	80
81	465	171	459	243	381	255	393	273	381	171	393	219	363	171	393	219	363	177	417	171	393	171	363	171	363	171	363	171	459	273	465	81
82	466	172	460	244	382	256	394	274	382	172	394	220	364	172	394	220	364	178	418	172	394	172	364	172	364	172	364	172	460	274	466	82
83	467	173	461	245	383	257	395	275	383	173	395	221	365	173	395	221	365	179	419	173	395	173	365	173	365	173	365	173	461	275	467	83
84	468	174	462	246	384	258	396	276	384	174	396	222	366	174	396	222	366	180	420	174	396	174	366	174	366	174	366	174	462	276	468	84
70	454	160	448	232	370	244	382	262	370	232	382	208	370	166	406	208	352	208	352	166	382	160	382	166	370	160	370	160	352	262	454	70
71	455	161	449	233	371	245	383	263	371	161	371	245	383	161	383	209	353	209	353	161	383	161	353	161	353	161	353	161	449	263	455	71
72	456	162	450	234	372	246	384	264	372	162	384	210	354	162	384	210	354	168	408	162	384	168	354	162	354	162	354	162	456	264	456	72
73	457	163	451	235	373	247	385	265	373	163	373	247	385	163	385	211	355	169	409	163	385	163	355	163	355	163	355	163	451	265	457	73
74	458	164	452	236	374	248	386	266	374	164	386	212	356	164	386	212	356	170	410	164	386	164	356	164	356	164	356	164	452	266	458	74
75	459	165	453	237	375	249	387	267	375	165	387	213	357	165	387	213	357	171	411	165	387	165	357	165	357	165	357	165	453	267	459	75
76	460	166	454	238	376	250	388	268	376	166	388	214	358	166	388	214	358	172	412	166	388	166	358	166	358	166	358	166	454	268	460	76
77	461	167	455	239	377	251	389	269	377	167	389	215	359	167	389	215	359	173	413	167	389	167	359	167	359	167	359	167	455	269	461	77
78	462	168	456	240	378	252	390	270	378	168	390	216	360	168	390	216	360	174	414	168	390	168	360	168	360	168	360	168	456	270	462	78
79	463	169	457	241	379	253	391	271	379	169	391	217	361	169	391	217	361	175	415	169	391	169	361	169	361	169	361	169	457	271	463	79
80	464	170	458	242	380	254	392	272	380	170	392	218	362	170	392	218	362	176	416	170	392	170	362	170	362	170	362	170	458	272	464	80
81	465	171	459	243	381	255	393	273	381	171	393	219	363	171	393	219	363	177	417	171	393	171	363	171	363	171	363	171	459	273	465	81
82	466	172	460	244	382	256	394	274	382	172	394	220	364	172	394	220	364	178	418	172	394	172	364	172	364	172	364	172	460	274	466	82
83	467	173	461	245	383	257	395	275	383	173	395	221	365	173	395	221	365	179	419	173	395	173	365	173	365	173	365	173	461	275	467	83
84	468	174	462	246	384	258	396	276	384	174	396	222	366	174	396	222	366	180	420	174	396	174	366	174	366	174	366	174	462	276	468	84

Solution of lags by sample pairs for touscan mpinc=6 lagtr=10 nrang=100 nbink=1

Log Red -> blanked sample/missing lag

0	85	469	175	463	247	385	259	367	223	397	247	367	223	385	181	421	175	421	223	367		181	397	175	397	181	385	175	385	85	277	85	367	277	469
1	86	470	176	464	248	386	260	398	278	386	224	398	248	386	182	422	176	422	224	368		182	398	176	398	182	386	176	386	86	278	86	368	278	470
2	87	471	177	465	249	387	261	399	279	387	225	399	249	387	183	399	177	399	248	464		248	464	248	470	260	464	260	470	176	368	182	464	278	470
3	88	472	178	466	250	388	262	370	226	370	226	400	250	370	184	400	178	400	226	370		184	400	178	400	262	472	178	388	88	280	88	370	184	466
4	89	473	179	467	251	389	263	371	227	371	227	401	251	371	185	401	179	401	227	371		185	401	179	401	263	473	179	389	89	281	89	371	179	473
5	90	474	180	468	252	390	264	372	228	372	228	402	252	372	186	402	180	402	228	372		186	402	180	402	264	474	180	390	90	282	90	372	180	474
6	91	475	181	469	253	391	265	373	229	373	229	403	253	373	187	403	181	403	229	373		187	403	181	403	265	475	181	391	91	283	91	373	181	475
7	92	476	182	470	254	392	266	374	230	374	230	404	254	374	188	404	182	404	230	374		188	404	182	404	266	476	182	392	92	284	92	374	182	476
8	93	477	183	471	255	393	267	375	231	375	231	405	255	375	189	405	183	405	231	375		189	405	183	405	267	477	183	393	93	285	93	375	183	477
9	94	478	184	472	256	394	268	376	232	376	232	406	256	376	190	406	184	406	232	376		190	406	184	406	268	478	184	394	94	286	94	376	184	478
10	95	479	185	473	257	395	269	377	233	377	233	407	257	395	191	407	185	407	233	377		191	407	185	407	269	479	185	395	95	287	95	377	185	479
11	96	480	186	474	258	396	270	378	234	378	234	408	258	396	192	408	186	408	234	378		192	408	186	408	270	474	186	396	96	288	96	378	186	480
12	97	481	187	475	259	397	271	379	235	379	235	409	259	397	193	409	187	409	235	379		193	409	187	409	271	475	187	397	97	289	97	379	187	481
13	98	482	188	476	260	398	272	380	236	380	236	410	260	398	194	410	188	410	236	380		194	410	188	410	272	476	188	398	98	290	98	380	188	482
14	99	483	189	477	261	399	273	381	237	381	237	411	261	399	195	411	189	411	237	381		195	411	189	411	273	477	189	399	99	291	99	381	189	483
15	99	483	189	477	261	399	273	381	237	381	237	411	261	399	195	411	189	411	237	381		195	411	189	411	273	477	189	399	99	291	99	381	189	483
16	99	483	189	477	261	399	273	381	237	381	237	411	261	399	195	411	189	411	237	381		195	411	189	411	273	477	189	399	99	291	99	381	189	483
17	99	483	189	477	261	399	273	381	237	381	237	411	261	399	195	411	189	411	237	381		195	411	189	411	273	477	189	399	99	291	99	381	189	483

Solution of lags by sample pairs for touscan mpinc=6 logtr=10 nrang=100 nbink=1

Log Red -> blanked sample/missing lag

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100 484	190 478	262 400	274 382	238 412	262 382	238 400	196 436	190 436	238 382		196 412	190 412	196 400	190 400	100 292	100 382	190 382
101 485	191 479	263 401	275 383	239 413	263 401	239 401	197 437	191 437	239 383		197 413	191 413	197 401	191 401	101 293	101 383	191 383
101 485	197 485	275 413	293 413	263 437	293 413	239 437	239 485	293 437			263 479	263 485	275 479	275 485	191 383	197 479	293 485
102 486	192 480	264 402	276 402	264 414	264 384	198 402	192 438	240 384	198 414		198 414	192 414	198 402	192 402	102 294	102 384	192 384
102 486	198 486	276 414	294 402	264 438	294 414	240 480	240 486	294 438	264 480		264 480	264 486	276 480	276 486	192 384	198 480	294 486
103 487	193 481	265 403	277 385	241 415	265 385	241 403	199 439	193 439	241 385		199 415	193 415	199 403	193 403	103 295	103 385	193 385
103 487	199 487	277 415	295 403	265 439	295 415	277 439	241 481	241 487	295 439		265 481	265 487	277 481	277 487	193 385	199 481	295 487
104 488	194 482	266 404	278 386	242 416	266 386	242 404	200 440	194 440	242 386		200 416	194 416	200 404	194 404	104 296	104 386	194 386
104 488	200 488	278 416	296 404	266 440	278 416	242 482	242 488	296 440	266 482		266 482	266 488	278 482	278 488	194 386	200 482	296 488
105 489	195 483	267 405	279 387	243 417	267 387	243 405	201 441	195 441	243 387		201 417	195 417	201 405	195 405	105 297	105 387	195 387
105 489	201 489	279 417	297 405	267 441	279 417	243 483	243 489	297 441	267 483		267 483	267 489	279 483	279 489	195 387	201 483	297 489
106 490	196 484	268 406	280 418	244 418	268 388	244 406	202 442	196 442	244 388		202 418	196 418	202 406	196 406	106 298	106 388	196 388
106 490	202 490	280 418	298 406	268 442	280 418	244 484	244 490	298 442	268 484		268 484	268 490	280 484	280 490	196 388	202 484	298 490
107 491	197 485	269 407	281 419	245 419	269 389	245 407	203 443	197 443	245 389		203 419	197 419	203 407	197 407	107 299	107 389	197 389
107 491	203 491	281 419	299 407	269 443	281 419	245 485	245 491	299 443	269 485		269 485	269 491	281 485	281 491	197 389	203 485	299 491
108 492	198 486	270 408	282 420	246 420	270 390	246 408	204 444	198 444	246 390		204 420	198 420	204 408	198 408	108 300	108 390	198 390
108 492	204 492	282 420	300 408	270 444	300 420	246 486	246 492	300 444	270 486		270 486	270 492	282 486	282 492	198 390	204 486	300 492
109 493	199 493	283 421	271 409	247 421	271 391	247 409	205 445	199 445	247 391		205 421	199 421	205 409	199 409	109 301	109 391	199 391
109 493	205 493	283 421	271 409	247 421	271 391	247 409	205 445	199 445	247 391		205 421	199 421	205 409	199 409	109 391	205 487	301 493

Range Gate